


EVC05A



Cabo com conector

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Compatível com tinta	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	2
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 67; (quando utilizado fora da área perigosa: IP 68 / IP 69K)
Testes/aprovações	
Aprovação	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcação ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Dados mecânicos	
Peso [g]	196,7
Dimensões [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais	invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

EVC05A



Cabo com conector

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 1,2...1,5 Nm



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco