


# EVC10A



## Prolongador

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT



### Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Compatível com tinta	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	2

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 67; (quando utilizado fora da área perigosa: IP 68 / IP 69K)

### Testes/aprovações

Aprovação	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcação ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

### Dados mecânicos

Peso [g]	70,5
Dimensões [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiais	invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# EVC10A



## Prolongador

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 1,2...1,5 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 1,2...1,5 Nm

