

Cabo com conector

ADOAF040MSS0005H04



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Nota sobre a temperatura ambiente	cULus: ...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-25...90
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)	cULus: ...80
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	118,2
Dimensões [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiais	invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM
Material da porca	latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas	sim

**Cabo com conector**

ADOAF040MSS0005H04

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

**Conexão**

BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Cores dos condutores :
 preto
 castanho
 azul
 branco