




Cabo com conector

ASTAH040MSS0020H04

observe as informações técnicas em " Downloads"



| Aplicação                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                                                     | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
| Sem silicone                                                                | sim                                                                                       |
| Dados elétricos                                                             |                                                                                           |
| Tensão de funcionamento [V]                                                 | < 250 AC / < 300 DC                                                                       |
| Classe de proteção                                                          | II                                                                                        |
| Corrente máx. de carga total [A]                                            | 4                                                                                         |
| Condições de funcionamento                                                  |                                                                                           |
| Temperatura ambiente [°C]                                                   | -25...90                                                                                  |
| Nota sobre a temperatura ambiente                                           | cULus: ...75 °C                                                                           |
| Temperatura ambiente (em movimento) [°C]                                    | -25...90                                                                                  |
| Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)                            | cULus: ...75 °C                                                                           |
| Temperatura de armazenamento [°C]                                           | -25...55                                                                                  |
| Humidade de armazenamento [%]                                               | 10...100                                                                                  |
| Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                       |
| Proteção                                                                    | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                               |

## ASTAH040MSS0020H04

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado;  
Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



Diagrama de um sistema de distribuição de energia elétrica com 4 barras (1, 2, 3, 4) e suas respectivas cores dos condutores:

| Barra | Cor dos condutores |
|-------|--------------------|
| 1     | BN                 |
| 2     | WH                 |
| 3     | BU                 |
| 4     | BK                 |




## Cabo com conector

ASTAH040MSS0020H04

## Diagramas e gráficos

curva característica de redução

Redução  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]