


Cabo com conector

ASTAN040VAS0010P04



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato	cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	0...80
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	649,5
Dimensões [mm]	38 x 15,5 x 35,5
Materiais	PP Sem halogéneo
Material do invólucro	PP
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Adequação para calhas articuladas	sim



Cabo com conector

ASTAN040VAS0010P04

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 15 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica


Cabo: 10 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



BU =	Cores dos condutores :
OG =	azul
WH =	laranja
YE =	branco
	amarelo