




Prolongador

VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Aplicação

áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...36 DC

Classe de proteção

II

Corrente máx. de carga total [A]

4

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...100

Nota sobre a temperatura ambiente

cULus: ...65 °C

Temperatura ambiente (em movimento) [°C]

0...100

Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)

cULus: ...65 °C

Proteção

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]

38,8

Dimensões [mm]

15,5 x 15,5 x 49

Material do invólucro

PP



Prolongador

VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS

Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Material da vedação	EPDM	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão





Prolongador

VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PP, preto transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L);
Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

