


## Cabo com conector

ADOGF040VAS0010P04



## Aplicação

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
| Aplicação               | áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos                                      |
| Sem silicone            | sim                                                                                       |

## Dados elétricos

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensão de funcionamento [V]      | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Classe de proteção               | III                                       |
| Corrente máx. de carga total [A] | 3                                         |

## Condições de funcionamento

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                                                   | -25...80                    |
| Temperatura ambiente (em movimento) [°C]                                    | 5...80                      |
| Temperatura de armazenamento [°C]                                           | -25...55                    |
| Humidade de armazenamento [%]                                               | 10...100                    |
| Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Proteção                                                                    | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testes/aprovações

|              |                       |         |
|--------------|-----------------------|---------|
| Aprovação UL | tensão de alimentação | Class 2 |
|--------------|-----------------------|---------|

## Dados mecânicos

|          |     |
|----------|-----|
| Peso [g] | 316 |
|----------|-----|



## Cabo com conector

ADOGF040VAS0010P04

|                                   |                                         |                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões                         | [mm]                                    | 10 x 10 x 31                                                                  |
| Material do invólucro             |                                         | PP                                                                            |
| Material da porca                 |                                         | 1.4404 (aço inoxidável / 316L)                                                |
| Material da vedação               |                                         | EPDM                                                                          |
| Adequação para calhas articuladas |                                         | sim                                                                           |
| Adequação para calhas articuladas | Raio da dobra para aplicações flexíveis | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                   | Velocidade de deslocamento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                   | Número máximo de dobras                 | > 1 Mio.                                                                      |
|                                   | Torção máxima permitida                 | ± 180 °/m                                                                     |

## Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

## conexão elétrica


Cabo: 10 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm



## Conexão



BK =  
 BN =  
 BU =  
 WH =

Cores dos condutores :  
 preto  
 castanho  
 azul  
 branco