


# EVT075



## Cabo com conector

ADOGH030VAS0005E03



| Aplicação                                                                   |      |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                                                     |      | Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
| Aplicação                                                                   |      | áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos                       |
| Sem silicone                                                                |      | sim                                                                        |
| Dados elétricos                                                             |      |                                                                            |
| Tensão de funcionamento                                                     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                        |
| Classe de proteção                                                          |      | II                                                                         |
| Corrente máx. de carga total                                                | [A]  | 4                                                                          |
| Condições de funcionamento                                                  |      |                                                                            |
| Temperatura ambiente                                                        | [°C] | -25...100                                                                  |
| Nota sobre a temperatura ambiente                                           |      | cULus: ...50 °C                                                            |
| Temperatura ambiente (em movimento)                                         | [°C] | 5...100                                                                    |
| Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)                            |      | cULus: ...50 °C                                                            |
| Temperatura de armazenamento                                                | [°C] | -25...55                                                                   |
| Humidade de armazenamento                                                   | [%]  | 10...100                                                                   |
| Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                        |
| Proteção                                                                    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                |
| Dados mecânicos                                                             |      |                                                                            |
| Peso                                                                        | [g]  | 178,8                                                                      |



## Cabo com conector

ADOGH030VAS0005E03

|                                   |      |                                         |                                                                               |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões                         | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                        |                                                                               |
| Materiais                         |      | invólucro: PVC laranja; Vedação: EPDM   |                                                                               |
| Material da porca                 |      | 1.4404 (aço inoxidável / 316L)          |                                                                               |
| Adequação para calhas articuladas |      | sim                                     |                                                                               |
| Adequação para calhas articuladas |      | Raio da dobra para aplicações flexíveis | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                   |      | Velocidade de deslocamento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                   |      | Número máximo de dobras                 | > 1 Mio.                                                                      |
|                                   |      | Torção máxima permitida                 | ± 180 °/m                                                                     |

## Notas


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

## conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



## Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Cores dos condutores : |
| BK = | preto                  |
| BN = | castanho               |
| BU = | azul                   |