G1506S

Módulo de segurança ClassicLine AS-Interface

Evaluation unit,asi

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 etiqueta para marcação
2 adaptador de fixação de infravermelhos

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC; (requisitos "limited voltage" segundo UL 508: tensão de alimentação isolada galvanicamente e protegida por dispositivo contra sobrecarga)
Consumo de corrente	[mA]	< 250
Entradas		
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	19,2...30; (através de cabo plano)
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Intervalo de tensão DC	[V]	15...30; (conforme a EN 50106 (PELV) sobre módulo de acoplamento FC-E; através de cabo plano; requisitos "limited voltage" segundo UL 508: tensão de alimentação isolada galvanicamente e protegida por dispositivo contra sobrecarga)
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	500; (PNP)
Resistente a curto-circuito		sim
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...55
Proteção		IP 67

G1506S

Módulo de segurança ClassicLine AS-Interface

Evaluation unit,asi

Testes/aprovações			
CEM		EN 50295	
Classificação AS-i			
Versão do AS-i		2.1	
Endereçamento do AS-i		endereçamento possivel por infravermelhos	
Perfil AS-i		S-7.B.E	
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7	
Código de ID do AS-i	[hex]	B.E	
Certificado AS-i		61801	
Dados mecânicos			
Tipo de montagem		módulos AS-i para bases FC-/FC-E	
Materiais		PBT; composto de enchimento: Guronic C400-0	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador			2 x LED, vermelho
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarelo
Acessórios			
Items fornecidos		Tampas de proteção: M12	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			

Conexão: M12; codificação: A