




## Sensor indutivo

IGK2008BFRKG/2LED/US-104



### Características do produto

Conceção elétrica	PNP/NPN
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável)
Alcance de deteção [mm]	8
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 70

### Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro; Alcance de deteção aumentado; Auxílio da configuração ótica
Aplicação	Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

### Saídas

Conceção elétrica	PNP/NPN
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	4,6
Corrente mínima de carga [mA]	4
Corrente residual máx. [mA]	1
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	400
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

### Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	8
Distância de funcionamento [mm]	0...6,5



## Sensor indutivo

IGK2008BFRKG/2LED/US-104

Alcance de deteção aumentado	sim
------------------------------	-----

## Precisão/desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr]	1...15

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 68; ("Coolant")

## Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF [anos]		1424

## Dados mecânicos

Peso [g]	54
Invólucro	tipo roscado
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 70
Designação da rosca	M18 x 1
Materiais	invólucro: latão revestimento de bronze branco; face de deteção: LCP branco; Janela LED: PEI; porcas de fixação: latão revestimento de bronze branco
Binário de aperto [Nm]	25

## Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	4 x 90° LED, amarelo
	Ajuste adicional	1 x LED, vermelho
Auxílio da configuração ótica		sim

## Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
------------------	----------------------

## Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



# IGC222



## Sensor indutivo

IGK2008BFRKG/2LED/US-104

### Conexão

