




Sensor indutivo

ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de deteção [mm]	2
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	40 x 8 x 8

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 15
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	2000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	2
-------------------------	---

IL5025



Sensor indutivo

ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT

Distância real de comutação Sr [mm]	2 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm]	0...1,6

Precisão/desvios	
Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr]	1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-10...10

Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 65

Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]	3449	
Aprovação UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de ficheiro UL	E174191

Dados mecânicos	
Peso [g]	23,4
Invólucro	retangular
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	40 x 8 x 8
Materiais	latão revestimento de bronze branco; face de deteção: LCP

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, vermelho

Acessórios	
Items fornecidos	parafusos de cabeça escareada: 2 x M2,5 x 12

Notas	
Notas	requisitos "limited voltage" segundo UL 508: tensão de alimentação isolada galvanicamente e protegida por dispositivo contra sobrecarga
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,31 m, PUR / PVC

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: porca denteada, rotativo



IL5025



Sensor indutivo

ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT

Conexão

