



# KG5033



## Sensor capacitivo

KG-3007-BPKG

Precisão/desvios	
Fator de correção	vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2
Histerese [% de Sr]	1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr]	-15...15

Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações	
CEM	EN 60947-5-2

Dados mecânicos	
Invólucro	tipo roscado
Montagem	não embutido
Dimensões [mm]	M18 x 1 / L = 85
Designação da rosca	M18 x 1
Materiais	PBT


Visualizadores/elementos de funcionamento	
Visualizador	estado de comutação
	1 x LED, amarelo

Acessórios	
Itens fornecidos	porcas de fixação: 2
	chave de parafusos: 1

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**conexão elétrica**  
Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Conexão



Cores dos condutores :  
BN = castanho  
BU = azul  
BK = preto