


Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 conexão rápida
2 Face ativa


Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	25 x 5 x 6,5

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	30

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	10000
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	2,8
--------------------------------	-----



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Velocidade de passagem	[m/s]	> 10
------------------------	-------	------

Precisão/desvios

Histerese	[mm]	< 1,5
-----------	------	-------

Repetibilidade	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Proteção	IP 65; IP 67
----------	--------------

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Montagem	embutido
----------	----------

Tipo de montagem	grampo de fixação com combinação conector fêmea hexagonal/ranhura, largura entre faces de 1,5
------------------	---

Tipo do cilindro	cilindro de ranhura T
------------------	-----------------------

Dimensões	[mm]	25 x 5 x 6,5
-----------	------	--------------

Materiais	invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável
-----------	---

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	suporte de fixação de borracha: 1
------------------	-----------------------------------

	Braçadeira de cabos: 1
--	------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PUR; irradiado

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: porca denteada, rotativo



MK5143



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US

Conexão

