




Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

artigo descontinuado

Produtos alternativos: MK5139

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 conexão rápida
2 Face ativa



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	25 x 5 x 6,5

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	30

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	6000
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Zona de detecção		
Sensibilidade da resposta	[mT]	2
Velocidade de passagem	[m/s]	> 10
Precisão/desvios		
Histerese	[mm]	1
Repetibilidade	[mm]	< 0,2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	2064
Dados mecânicos		
Peso	[g]	77,4
Montagem		embutido
Tipo de montagem		grampo de fixação com combinação conector fêmea hexagonal/ranhura, largura entre faces de 1,5
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura T
Dimensões	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiais		invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos		suporte de fixação de borracha: 1
		Braçadeira de cabos: 1
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		
Cabo: 5 m, PVC		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: Porca sextavada, rotativo		
		

MK5174



Detector para cilindros com ranhura em T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Conexão

