




Sensor cilíndrico de ranhura C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 conexão rápida
- 2 Face ativa



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 10
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	30
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	10000
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de deteção		
Sensibilidade da resposta	[mT]	2,8



Sensor cilíndrico de ranhura C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Velocidade de passagem	[m/s]	> 10
------------------------	-------	------

Precisão/desvios

Histerese	[mm]	1,5
-----------	------	-----

Repetibilidade	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Proteção		IP 65; IP 67
----------	--	--------------

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B

Aprovação UL	Número de aprovação UL	C008
--------------	------------------------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	14,6
------	-----	------

Montagem		não embutido
----------	--	--------------

Tipo do cilindro		cilindro de ranhura C
------------------	--	-----------------------

Dimensões	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
-----------	------	------------------

Materiais		invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável; tubo protetivo: PTFE
-----------	--	---

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PUR; tubo protetivo

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: conexão com parafuso de encaixe





Sensor cilíndrico de ranhura C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Conexão

