




Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Características do produto	
Tipo de luz	luz vermelha
Aplicação	
Campo iluminado [mm]	10 x 150
Formato	barras
Modo de funcionamento	potência luminosa elevada (pulsada, operação contínua somente com refrigeração); potência de luz normal (operação contínua possível)
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC
Consumo de corrente [mA]	modo de funcionamento ""operação contínua"": 460; modo de funcionamento "alta potência luminosa": 700
Tipo de luz	luz vermelha



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Comprimento da onda	[nm]	617
---------------------	------	-----

Entradas

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Proteção		IP 65
Proteção contra sobreaquecimento		sim; (desligamento em 65...75 °C)

Testes/aprovações

Segurança fotobiológica	grupos livres; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	------------------------------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	216,5
Dimensões	[mm]	200 x 13 x 18
Materiais		alumínio preto anodizado
Material da lente		vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado da iluminação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	sobretensão	1 x LED, vermelho

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, preto; 4 x 0,34 mm²

Conexão: 1 x M12; codificação: A




O2D924



Iluminação externa

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Conexão



- | | |
|---|--|
| 4 | Trigger |
| 2 | modo de funcionamento "alta potência luminosa" |