


O2D940



Iluminação externa

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
-------------	--------------

Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Campo iluminado [mm]	25 x 25
Formato	Iluminação de plano de fundo
Modo de funcionamento	Luz pulsada ou contínua

Dados elétricos

Tolerância da tensão de funcionamento [%]	-10...10
Tensão de funcionamento [V]	24 DC
Consumo de corrente [mA]	< 80
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	617

Entradas

Trigger	5...24 V
---------	----------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
Proteção	IP 54
Proteção contra sobreaquecimento	sim; (> 50 °C)

Testes/aprovações

Segurança fotobiológica	grupos livres; (EN 62471)
MTTF [anos]	310

O2D940



Iluminação externa

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Dados mecânicos	
Peso [g]	162,6
Dimensões [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiais	alumínio
Material da lente	vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado da iluminação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	temperatura excessiva / sobreexcitação	1 x LED, vermelho

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças


conexão elétrica

Cabo: 0,30 m, PUR

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Cores dos condutores :

- BK = preto
- BN = castanho
- BU = azul