


Amplificador para fibra óptica

OKF-FPKG/10M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OK5008

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...50 DC
Consumo de corrente [mA]	< 30; ((24 V))
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	660

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	modo claro/escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	120
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Alcance [m]	0...0,12; (Sensor de feixe contínuo)
Alcance [mm]	0...40; (Sensor de reflexão difusa)



Amplificador para fibra óptica

OKF-FPKG/10M

Alcance ajustável	sim	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Proteção	IP 65	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF [anos]	529	
Dados mecânicos		
Invólucro	retangular	
Dimensões [mm]	50 x 19 x 35	
Materiais	PPO modificado	
Orientação da lente	óptica lateral	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos	chave de fenda	
	parafusos: 2 x M4 x 25	
	anilhas: 2	
	anilhas de pressão: 2	
	Porcas: 2	
Notas		
Notas	comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente fechado”	
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente aberto”	
	Dark-on corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente aberto”	
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente fechado”	
Quantidade da embalagem	1 peças	





Amplificador para fibra óptica

OKF-FPKG/10M

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =
WH =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto
branco