




Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance QHA210

as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente



Aplicação	
Aplicação	Hardware de TI para o funcionamento do moneo Fornecimento de capacidade de memória e potência de processamento Software moneo pré-instalado
Descrição do conteúdo	Fácil colocação em funcionamento sem conhecimentos de TI. sistema integrado de gerenciamento "Appliance Mangement System" (AMS) para a configuração e manutenção
Compatibilidade	Pode ser usado independentemente da infraestrutura de TI Pode ser integrado à estrutura da rede de TI a qualquer momento
Conectividade	Interfaces para sensores e redes de TI
Manutenção e suporte técnico	Funções integradas de atualização, backup e suporte através do sistema de gestão de dispositivos (Appliance Management System)



Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance QHA210

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...36 DC
Consumo de energia	[W]	21; (máximo: 47)
Saídas		
Quantidade de saídas de vídeo		2; (DisplayPort)
Software / programação		
Licença obtida		appliance management system (AMS)
Aviso sobre a licença		Vinculado ao hardware; as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente
Sistema operativo		Debian Linux 11
AMS		
Lingua		Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano
console AMS		
Lingua		Inglês
Requisitos de sistema		
Navegador Web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)
Interfaces		
Interface de comunicação		Ethernet; USB
Quantidade de interfaces Ethernet		2; (Gbit)
Quantidade de interfaces USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...60
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95; (40 °C sem condensação)
Proteção		IP 40
Testes/aprovações		
Resistência a choques	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistência a vibrações	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1269,2
Dimensões	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Processador		Intel Atom E3940 Quad Core
Chip TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Memória de trabalho		8 GB
Memória de massa		256 GB SSD
Notas		
Notas		as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente

QHA210



Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance QHA210

Quantidade da embalagem

1 peças