



Licença para operar o moneo em ambientes de virtualização

moneo vAppliance License



Aplicação	
Aplicação	appliance virtual para operar o software moneo em uma infraestrutura de TI existente
	Software moneo pré-instalado
	incl. sistema de gestão para manutenção de appliance
Configuração	integração do arquivo .OVF no ambiente de virtualização e configuração posterior no AMS (appliance management system)
Compatibilidade	VMware vSphere 7.0 ou mais atual
	Microsoft Hyper-V 2019 ou mais recente
Conectividade	Interfaces para sensores e redes de TI
Manutenção e suporte técnico	incluindo manutenção e assistência até o final do ano subsequente
Software / programação	
Lingua	Inglês
Portadora de dados	Download



Licença para operar o moneo em ambientes de virtualização

moneo vAppliance License

Tipo de licença	Licença única
Classe de licença	Versão completa

Requisitos de sistema	
Mín. Ciclo do CPU	1,8 GHz
Mín. Quantidade de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Mín. Resolução de gráfico	1920 x 1080
Placa de rede	2 x Ethernet 1 Gbit
Protocolo de rede	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ou versão mais atual)
Navegador Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)

Notas	
Notas	as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente