SF0528

Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFM12ABT/6M/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		M12 x 1
Aplicação		
Substância		Líquidos; meios gasosos; meio agressivo
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0200
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67

SF0528

Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFM12ABT/6M/PH

Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		3.7035 (titânio)
Materiais em contato com o fluído		3.7035 (titânio)
Conexão de processo		M12 x 1

Acessórios	
Items fornecidos	vedação: 2 x AMF 30

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza