SF0707

Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR14AACE1

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	5
Líquidos		
Aplicação		Ex zona 1
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0200 Exi
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	0...60
Sensibilidade máxima	[cm/s]	0...20
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	7
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Materiais		PTFE
Materiais em contato com o fluído		PTFE
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

SF0707

Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR14AACE1

conexão elétrica

Cabo: 2 m, TPE-S; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza