SL5204

Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Conexão de processo		Ø 23 mm
Aplicação		
Temperatura do fluído	[°C]	20...40
Resistência à pressão	[bar]	1
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-10...10
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 35
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Tempo de atraso a ligar	[s]	90
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas		1
Tensão da saída analógica	[V]	0...10
Faixa de medição / de ajuste		
Escala de caudal	[cm/s]	200...3000
Aviso sobre a área de fluxo		= 1...10 V

SL5204

Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M

Precisão/desvios			
Gradiente da temperatura	[K/min]	1	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...85	
Proteção		IP 65	
Testes/aprovações			
MTTF	[anos]	727	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	195	
Dimensões	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Materiais		invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio	
Materiais em contato com o fluído		PBT; titânio	
Conexão de processo		Ø 23 mm	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		em funcionamento	LED, verde
Acessórios			
Items fornecidos		Grampo de montagem: 1, E40048	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			

Cabo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco