



Licença básica do servidor VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC



Aplicação

Aplicação	software do servidor OPC UA para eletrônicas de diagnóstico tipo VSE
Gerenciamento de dispositivos	Deteção simples de dispositivos através da busca pela rede ou endereço IP
Gestão de usuários	Atribuição de funções e direitos do usuário
	Criação de grupos de usuários
Gerenciamento de licenças	adicionar e administrar licenças do servidor VSE OPC UA
	Possível ampliação constante da licença

Software / programação

Língua	Alemão; Inglês
Portadora de dados	Download
Tipo de licença	Licença única
Classe de licença	Versão completa



Licença básica do servidor VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC

Requisitos de sistema	
Tipo de CPU (ou melhor)	X64 ou X86
Mín. Ciclo do CPU	2,3 GHz
Mín. Quantidade de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Mín. Resolução de gráfico	1920 x 1080
Interface de equipamento necessária	USB; LAN Adapter - RJ45
Placa de rede	Ethernet 1 Gbit
Protocolo de rede	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	Linux (baseado em debian) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11, 64 bits; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; plataforma .NET Framework 4.7.2 ou mais recente; (Somente versões dentro do período de assistência Microsoft)
Navegador Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)
Software adicional necessário	VOD001
	licença do servidor OPC UA para dispositivos VSE
Application	
Espaço no disco rígido mín.	1 GB
Log files	
Espaço no disco rígido mín.	5 GB
Non process data	
Espaço no disco rígido mín.	5 GB
Process data	
Espaço no disco rígido mín.	64 GB
Dados mecânicos	
Peso [g]	0,001
Notas	
Notas	Nota : este produto inclui software sob o acordo de uso OPC (Redistributables Agreement of Use) da Fundação OPC na versão válida no momento do pedido.