


# ZH4118



## Cabo com conector

ASTGH120MSS0005K12



### Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro; Cabo blindado

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC/DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	1,5

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-5...80
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]	551
Dimensões [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	zinco, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# ZH4118



## Cabo com conector


ASTGH120MSS0005K12

### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,5 mm, blindado; 12 x 0,14 mm<sup>2</sup> (18 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,4 Nm



### Conexão