

AC042A




AirBox cu interfata AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC542A + E7000A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	170
Watchdog integrat		da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numarul de iesiri pneumatice: 2
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	4; (2 x 2)
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare	[V] 20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA] 100
Curent de intrare HIGH	[mA] > 3
Curent de intrare LOW	[mA] < 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V] > 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da



AirBox cu interfata AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Iesiri					
Model electric	AS-i				
Numarul de iesiri pneumatice	2				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	0...40			
Nota cu privire la temperatura ambientală		Tratament special al aerului comprimat: < 0 °C			
Protectie		IP 65			
Teste / certificari					
Marcaj ATEX	 II 3D T 65 °C IP 65 X				
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
Clasificare AS-i					
Profil AS-i	S-7.F				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7			
Cod ID AS-i	[hex]	F			
Certificat AS-i in asteptare	da				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	Pin	4	2	4	4
Date mecanice					
Tip montare	montaj cu #urub				
Materiale	PBT				
Sistem pneumatic	2 x supape de siguranta cu 3/2-căi				
Domeniul de presiune	[bar]	2...8			
Domeniul de presiune	[MPa]	0,2...0,8			
Nota legata de domeniul de presiune nominal	inclusiv eventuale varfuri de presiune				
Debit de aer la 6/5 bar	[l/min]	350			
Debit de aer la 6/0 bar	[l/min]	550			
Consistența aerului comprimat	filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat				
Racorduri pentru tuburi	Legris LF 3000/8				
Evacuare	aer evacuat cu filtru integrat				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	functie	LED, galben			
Accesorii					
Accesorii (op#ional)	Parte inferioară modul:, AC5000				
Observații					
Observații	Utilizați M12 -Legături cu ștecher cu piulițe hexagonale cu șase canturi, moment de strângere 0,8 Nm.				
Unitate de ambalare	1 buc.				




AirBox cu interfata AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



Intrări	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date I2/I4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date I1/I3