

AC046A




AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC246A + E7000A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	165
Watchdog integrat		da
Intrări / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 1
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 3
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10



AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Intrările digitale protejate la scurtcircuit	da					
Iesiri						
Model electric	AS-i					
Numarul de iesiri pneumatice	1					
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță	[°C]	0...40				
Nota cu privire la temperatura ambientală		Tratament special al aerului comprimat: < 0 °C				
Protecție		IP 65				
Teste / certificari						
Marcaj ATEX		II 3D T 65 °C IP 65 X				
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Configurație I/O AS-i	[hex]	3				
Cod ID AS-i	[hex]	F				
Certificat AS-i în așteptare		da				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		Pin	4	2 / 4	-	-
Date mecanice						
Tip montare		montaj cu #urub				
Materiale		PBT				
Sistem pneumatic		1 x supape de siguranță cu 4/2-căi				
Domeniul de presiune	[bar]	3...8				
Domeniul de presiune	[MPa]	0,3...0,8				
Nota legată de domeniul de presiune nominal		inclusiv eventuale varfuri de presiune				
Debit de aer la 6/5 bar	[l/min]	500				
Debit de aer la 6/0 bar	[l/min]	700				
Consistența aerului comprimat		filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat				
Aer auxiliar 90% vid	[bar]	3...8				
Aer auxiliar 90% vid	[MPa]	0,3...0,8				
Racorduri pentru tuburi		Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Evacuare		aer evacuat cu filtru integrat				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare	LED, verde			
		funcție	LED, galben			
Accesorii						
Accesorii (opțional)		Parte inferioară modul., AC5000				
Observații						
Observații		Utilizați M12 -Legături cu ștecher cu piulițe hexagonale cu șase canturi, moment de strângere 0,8 Nm.				

AC046A



AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Racord

Conector: M12