




Set de automatizare AS-i pentru actuator pneumatic
cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	PNP
Distanță de comutare [mm]	4

Date electrice

Curentul Max consumat din AS-i [mA]	160
Tensiunea de operare AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" conform cULus)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	2
---------------------------	---

Iesiri

Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	PNP

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1
Profil AS-i	S-7.A.E



Set de automatizare AS-i pentru actuatore pneumatice cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5

Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	A.E

Date mecanice

Greutate	[g]	900,95
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Spatiul gaurii	[mm]	130
Înălțimea arborelui a unității valvei	[mm]	30

Accesorii


Articole livrate	Senzor dublu cu conectare la dispozitivul de acționare: 1, AC2316
	Came de comutare: 1, E17328
	Electrovală: 1, Bürkert 428623
	Zgomot redus: 2, 780780N
	Deviere cablu plat: 1, E75471
	Cablu de conectare: 1, E10845

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conectare electrică - Conector mama



Ieșiri

3	Tensiune externă -
4	ieșire de comutare 1 +

Conectare electrică - mufa



Racord

Racord

1	AS-i +
3	AS-i -