




Set de automatizare AS-i pentru actuator pneumatic
cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5




- 1 Conexiune T5
- 2 puc tinta distantier Şuruburi
- 3 Electrovala
- 4 Cablu precablat pe supapa solenoidă
- 5 Conector de deplasare a izola#iei FC

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		PNP
Distan#ă de comutare	[mm]	4
Date electrice		
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	160
Tensiunea de operare AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" conform cULus)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 1
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		PNP
Raza de detectie		
Distan#ă de comutare	[mm]	4



Set de automatizare AS-i pentru actuator pneumatic cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5

Clasificare AS-i	
Versiune AS-i	2.1
Profil AS-i	S-7.A.E
Configurație I/O AS-i [hex]	7
Cod ID AS-i [hex]	A.E
Date mecanice	
Greutate [g]	1056,5
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Spatiul gaurii [mm]	80
Înălțimea arborelui a unității valvei [mm]	20
Accesorii	
Articole livrate	Senzor dublu cu conectare la dispozitivul de acționare: 1, AC2316
	Came de comutare: 1, E12517
	distanțier: 1, E12526
	Devierire cablu plat: 1, E75471
	Electrovală: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Zgomot redus: 2, 0014600
	Cablu de conectare: 1, E10817
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Conectare electrică - Conector mama	
	
Iesiri	
3	Tensiune externă -
4	ieșire de comutare 1 +
Conectare electrică - mufa	
	
Racord	



Set de automatizare AS-i pentru actuator pneumatic cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5

Racord

1	AS-i +
3	AS-i -