




Set de automatizare AS-i pentru actuatore pneumatice  
cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5




- 1 Conexiune T5
- 2 puc tinta distantier Şuruburi
- 3 Electrovala
- 4 Cablu precablat pe supapa solenoidă
- 5 Conector de deplasare a izola#iei FC

| Caracteristicile produsului    |      |                                                           |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Functii de iesire              |      | PNP                                                       |
| Distan#ă de comutare           | [mm] | 4                                                         |
| Date electrice                 |      |                                                           |
| Curentul Max consumat din AS-i | [mA] | 160                                                       |
| Tensiunea de operare AUX DC    | [V]  | 26,5...31,6; ("supply class 2" conform cULus)             |
| Intrari / iesiri               |      |                                                           |
| Numar de intrari si iesiri     |      | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 1 |
| Intrări                        |      |                                                           |
| Numar de intrari digitale      |      | 2                                                         |
| Iesiri                         |      |                                                           |
| Numar de iesiri digitale       |      | 1                                                         |
| Functii de iesire              |      | PNP                                                       |
| Raza de detectie               |      |                                                           |
| Distan#ă de comutare           | [mm] | 4                                                         |



## Set de automatizare AS-i pentru actuatore pneumatice cu sfert de tura

Added Value package AS-i T5

| Clasificare AS-i                                                                    |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versiune AS-i                                                                       | 2.1                                                               |
| Profil AS-i                                                                         | S-7.A.E                                                           |
| Configurație I/O AS-i [hex]                                                         | 7                                                                 |
| Cod ID AS-i [hex]                                                                   | A.E                                                               |
| Date mecanice                                                                       |                                                                   |
| Greutate [g]                                                                        | 1098,5                                                            |
| Mod de instalare                                                                    | nu se poate monta îngropat                                        |
| Spatiul gaurii [mm]                                                                 | 130                                                               |
| Înălțimea arborelui a unitatii valvei [mm]                                          | 30                                                                |
| Accesorii                                                                           |                                                                   |
| Articole livrate                                                                    | Senzor dublu cu conectare la dispozitivul de acționare: 1, AC2316 |
|                                                                                     | Came de comutare: 1, E17328                                       |
|                                                                                     | Devierie cablu plat: 1, E75471                                    |
|                                                                                     | Electrovala: 1, Norgren Herion 2623079303602400                   |
|                                                                                     | Zgomot redus: 2, 0014600                                          |
|                                                                                     | Cablu de conectare: 1, E10818                                     |
| Observații                                                                          |                                                                   |
| Unitate de ambalare                                                                 | 1 buc.                                                            |
| Conectare electrică                                                                 |                                                                   |
| Conectare electrică - Conector mama                                                 |                                                                   |
|  |                                                                   |
| Ieșiri                                                                              |                                                                   |
| 3                                                                                   | Tensiune externă -                                                |
| 4                                                                                   | ieșire de comutare 1 +                                            |
| Conectare electrică - mufa                                                          |                                                                   |
|  |                                                                   |
| Racord                                                                              |                                                                   |
| Racord                                                                              |                                                                   |
| 1                                                                                   | AS-i +                                                            |
| 3                                                                                   | AS-i -                                                            |