

AC1003




PIC cu interfata AS-i

CONTR 1MSTR 1RS232C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1333

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 interfata seriala RS232C



Aplicatie

Aplicatie

Comandă redusă pentru prelucrarea preliminară a semnalului

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Consumul max. de energie	[VA]	10
Separare electrica		da

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Interfete

Interfata de comunicatie	RS232
--------------------------	-------

RS232

Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	4800...62400 Baud
Tipul conectorului	SUB-D
Tipul de uzura	Programare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70



PIC cu interfata AS-i

CONTR 1MSTR 1RS232C

Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	95
Protecție	IP 20

Teste / certificari

Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
----------------------------------	---------------------------------

Clasificare AS-i

Profil AS-i	M1
Certificat AS-i	22502

Date mecanice

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale	Aluminiu

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale cu surub: 5 x

Racord

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE