

AC1005



Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1027

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones.

Unitatea nu este direct compatibilă.



- 1 interfata seriala RS232C
- 2 Interfață Profibus-DP



Aplicatie

Aplicatie

Utilizarea ca și comandă redusă și Gateway

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	80
Consumul max. de energie	[VA]	10
Separare electrica		da

Iesiri

Model electric

AS-i

Interfete

Interfata de comunicatie

RS232

RS232

Numar de interfete R232

1

Rata de transmisie

4800...62400 Baud



Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Tipul conectorului		SUB-D	
Tipul de uzura		Programare	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	0...60
Temperatura depozitare		[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului		[%]	95
Protecție		IP 20	
Clasificare AS-i			
Profil AS-i		M1	
Certificat AS-i		22501	
Date mecanice			
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale		Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare			
Display		funcție de control	2 x LED, roșu
			2 x LED, verde
			2 x LED, galben
Observații			
Observații		Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones. Unitatea nu este direct compatibilă.	
Indicații		Unitățile de schimb pentru sistemele Krones trebuie obținute direct de la compania Krones.; Unitatea nu este direct compatibilă.	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale cu surub: 5 x			
Racord			

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE