


PIC cu interfata AS-i

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Interfață programare RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Aplicatie

Aplicatie Comandă redusă pentru prelucrarea preliminară a semnalului

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	80
Separare electrica		da

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Interfete

Interfata de comunicatie	RS232
--------------------------	-------

RS232

Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	4800...62400 Baud
Tipul conectorului	SUB-D
Tipul de uzura	Programare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Protectie		IP 20



PIC cu interfata AS-i

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Teste / certificari		
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i	M1	
Certificat AS-i	22505	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare		
Display	funcție de control	2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale cu surub: 7 x		
Racord		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE