




Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Unită#ile de schimb pentru sistemele Krones trebuie ob#inute direct de la compania Krones.
Unitatea nu este direct compatibilă.



1 Afisaj



Aplicatie		
Aplicatie	controler descentralizat; Gateway PROFIBUS DP	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Consum de energie	[mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		2
Separare electrica		da
Interfete		
Interfata de comunicatie	RS232; PROFIBUS	



Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Transmisie standard	EN 50170	
Rata de transmisie	12 MBaud	
Protocol	Profibus DP	
RS232		
Rata de transmisie	9600...115200 Baud	
Tipul conectorului	RJ11	
Indica#ie privind interfe#ele	izolat electric	
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protecție	IP 20	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Profil AS-i	M3	
Date mecanice		
Greutate	[g]	558
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	3 x LED, ro#u
		3 x LED, verde
		3 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observa#ii		
Observa#ii	Unită#ile de schimb pentru sistemele Krones trebuie ob#inute direct de la compania Krones. Unitatea nu este direct compatibilă.	
Indica#ii	Unită#ile de schimb pentru sistemele Krones trebuie ob#inute direct de la compania Krones.; Unitatea nu este direct compatibilă.	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Conectare electrică

Racord

