


AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Aplicatie	Conectarea la sisteme de comandă medii	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	5 DC; (prin intermediul comunicației bus)
Consum de energie	[mA]	200; (prin intermediul comunicației bus)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	40
Numar de Mastere AS-i		1
Interfete		
Interfata de comunicatie	S7-300	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protectie		IP 20
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Profil AS-i	M1	

AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Date mecanice	
Materiale	PBT
Accesorii	
Accesorii (opțional)	Conector frontal:, E70126
	Manual:, germană, AC1056
	Manual:, engleză, AC1059
Observații	
Observații	Accesul la echipamentele periferice AS-i în același mod ca și la echipamentele periferice standard.
	Programele existente pot fi utilizate în continuare.
Unitate de ambalare	1 buc.