




Module de diagnoza AS-i

AS-i Tuner IP67



- 1 Buton tune
- 2 comutator rotabil
- 3 priza de distributie AS-i M12



Aplicatie		
Aplicatie	Unealtă de diagnosticare pentru AS-i	
Date electrice		
Tensiunea nominala DC	[V]	26,5...31,6
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	60
Protectie la polaritate inversa		da
Supravegherea subtensiunii		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	140
Date mecanice		
Greutate	[g]	199,2



Module de diagnoza AS-i

AS-i Tuner IP67

Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	atentie	LED, galben
	erori	LED, roșu
Accesorii		
Accesorii (op#ional)	Parte inferioară modul:, AC5000	
Observații		
Observații	Nu este necesară nicio adresare	
	Solicitabilitate curentului bușei de distribuție AS-i- max. 1 A	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK:		
Conector: M12; codificare: A		
		
1	priza de distributie AS-i M12	
3	AS-i +	
3	AS-i -	