


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Ștecher de adresare
2 LED



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	19,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	100
Protecție la polaritate inversă		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protecție		IP 30

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	IEC 62026-2	
---------------------------	-------------	--

Clasificare AS-i

Versiune AS-i		3.0
Mod de adresare extins		da
Profil AS-i		S-B.A.5
Configurație I/O AS-i	[hex]	B
Cod ID AS-i	[hex]	A.5

Date mecanice

Greutate	[g]	98,5
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	83 x 22 x 45
Materiale		PBT

AC1155



AS-i RS485 gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	scurtcircuit	LED, roșu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	neocupat
TxD	neocupat
RxD	neocupat