


AC1304



PIC cu interfata AS-i

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Aplicatie	controler descentralizat
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasificarea izolatiei [V]	500
Consum de energie [mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	10
Consumul max. de energie [VA]	10
Numar de Mastere AS-i	2
Separare electrica	da
Interfete	
Interfata de comunicatie	RS232
RS232	
Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	9600...115200 Baud
Tipul conectorului	RJ11



PIC cu interfata AS-i

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Tipul de uzura		Programare	
Indica#ie privind interfe#ele		izolat electric	
Condi#iile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	0...60
Temperatura depozitare		[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului		[%]	95
Protecție			IP 20
Clasificare AS-i			
Versiune AS-i			2.1
Profil AS-i			M3
Certificat AS-i			61102
Date mecanice			
Greutate		[g]	517,4
Carcasa			carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni		[mm]	86 x 131 x 107
Materiale			Aluminiu; Tablă o#el galvanizat
Afisaj / elemente de operare			
Display		functie	2 x LED, ro#u
			3 x LED, verde
			3 x LED, galben
			Grafică completă Display LCD
Observa#ii			
Unitate de ambalare			1 buc.
Conectare electrică			
Racord			

