

AC1306




Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ControllerE 2Mstr DP RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1366

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Afisaj



Aplicatie

Aplicatie

controler descentralizat; Gateway PROFIBUS DP

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Consum de energie	[mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		2
Separare electrica		da

Interfete

Interfata de comunicatie

RS232; PROFIBUS



Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Transmisie standard	EN 50170	
Rata de transmisie	12 MBaud	
Protocol	Profibus DP	
Tipul de uzura	transmisia datelor	
Indica#ie privind interfe#ele	Func#ie diagnosticare	
RS232		
Numar de interfete R232	1	
Rata de transmisie	9600...115200 Baud	
Tipul conectorului	RJ11	
Tipul de uzura	Programare	
Indica#ie privind interfe#ele	izolat electric	
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protec#ie	IP 20	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Profil AS-i	M3	
Certificat AS-i	61104	
Date mecanice		
Greutate	[g]	557
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	3 x LED, ro#u
		3 x LED, verde
		3 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observa#ii		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ControllerE 2Mstr DP RS232

Conectare electrică

Racord

