




Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Aplicatie	Utilizarea ca și Profibus DP-Gateway cu 1 AS-i-Master	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Consum de energie	[mA]	< 400
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		1
Separare electrica		da
Interfete		
Interfata de comunicatie	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Transmisie standard	EN 50170	
Rata de transmisie	12 MBaud	
Protocol	Profibus DP	
Tipul de uzura	transmisia datelor	
Indica#ie privind interfe#ele	Funcție diagnosticare	



Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protecție		IP 20
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Profil AS-i		M3
Certificat AS-i		61105
Date mecanice		
Greutate	[g]	545,6
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Aluminiu; Tablă oțel galvanizat
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		1 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Racord		

