




Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

AS-i DP Gateway 1 Master

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1375
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Aplicatie	Gateway PROBIBUS DP
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Clasificarea izolatiei [V]	500
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	200
Consumul max. de energie [VA]	4
Numar de Mastere AS-i	1
Separare electrica	da
Iesiri	
Model electric	AS-i
Interfete	
Interfata de comunicatie	PROFIBUS



Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
Transmisie standard	EN 50170	
Rata de transmisie	12 MBaud	
Protocol	Profibus DP	
Tipul de uzura	transmisia datelor	
Indica#ie privind interfe#ele	Func#ie diagnosticare	
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protec#ie	IP 20	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Profil AS-i	M3	
Certificat AS-i	63501	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	2 x LED, ro#u
		1 x LED, verde
		1 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observa#ii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Racord		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-