

# AC1356




## Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articol alternativ: AC1412 Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Data expirării: 31.03.2019



1 Afisaj



### Aplicatie

Aplicatie

controler descentralizat

### Date electrice

Tensiune de lucru [V]	24 DC
Clasificarea izolatiei [V]	500
Consum de energie [mA]	< 400
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	10
Consumul max. de energie [VA]	10
Numar de Mastere AS-i	2
Separare electrica	da

### Interfete

Interfata de comunicare

RS232; Ethernet; PROFIBUS



## Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

Ethernet - CAA		
Protocol		CAA
Ethernet - Modbus TCP		
Rata de transmisie		10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului		RJ45
Protocol		Modbus TCP
Tipul de uzura		Programare
PROFIBUS		
Rata de transmisie		12 MBaud
Protocol		Profibus DP
Tipul de uzura		transmisia datelor
RS232		
Numar de interfete R232		1
Rata de transmisie		9600...115200 Baud
Tipul conectorului		RJ11
Tipul de uzura		Programare
at_schnittstelle-zusatz		izolat electric
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Protectie		IP 20
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1 + 3.0
Profil AS-i		M4
Certificat AS-i in asteptare		da
Date mecanice		
Greutate	[g]	604,5
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Aluminiu; Tablă oțel galvanizat
Afișaj / elemente de operare		
Display	functie	3 x LED, roșu
		3 x LED, verde
		4 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observații		
Indicații		Articol scos din producție
Unitate de ambalare		1 buc.




## Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ContrE M4 2Mstr DPV1+ET

### Conectare electrică

#### Racord



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articol alternativ: AC1412 Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Data expirării: 31.03.2019