AC2437


Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2465

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Aplicatie		montajul în câmp
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 75
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri		
Model electric		AS-i
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	10...30; (conform PELV; prin cablu rotund)
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	2000
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80

AC2437


Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Protectie		IP 67			
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică		EN 50295			
Clasificare AS-i					
Profil AS-i		S-8.0			
Configuratie I/O AS-i	[hex]	8			
Cod ID AS-i	[hex]	0			
Certificat AS-i		08901			
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Date mecanice					
Materiale		PUR			
Afisaj / elemente de operare					
Display		Operare	LED, verde		
		functie	LED, galben		
Observații					
Unitate de ambalare		1 buc.			
Conectare electrică					

Cablu: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²

Conector: M12; codificare: A



Racord



3	Tensiune externă -
4	ieşire de comutare +
5	Conductor protecție (PE)