




Modul CompactLine cu interfata AS_i

CompactM12 4 SB V4A



Aplicatie

Aplicatie

montajul în câmp

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	2000
Curent total Max.	[A]	4
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	2000; (AUX)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)



Modul CompactLine cu interfata AS_i

CompactM12 4 SB V4A

Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000
Protectie	IP 67; (cand se folosesc cabluri plate E7400x / E7401x)	

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2

Date mecanice

Greutate	[g]	272
Tip montare	AS-i-cablul plat direct conectabil	
Dimensiuni	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiale	PA 6.6; Conector mama: inox (1.4404 / 316L); insertii filetate in partea inferioara: inox (1.4404 / 316L); O-Inel: EPDM; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu; Şuruburi oţel inoxidabil (1.4578 / 316Cu)	

Conectare electrică

Conexiune modul	Cablul plat
-----------------	-------------

Accesorii


Accesorii (op#ional)	carcasă oţel inox, pentru instalare in caz de solicitare mecanica ridicata, E70402
----------------------	--

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



1	AS-i +
2	Tensiune externă -
3	AS-i -
4	Tensiune externă +
5	Conductor protecție (FE)