AC2502


Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5202

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Fixare adaptor infraroşu
2 Câmp inscripționare

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	150
Curent total Max.	[A]	0,1; (curent total pentru ambele iesiri slave sursa de senzori de la AS-i: 100 mA)
Watchdog integrat		da
Intrări		
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	21...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i
Circuit		PNP

AC2502

Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Domeniu tensiune DC	[V]	AS-i				
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	100				
Testat pentru scurtcircuit		da				
Separat galvanic		nu				
Condiţiile mediului						
Temperatură de ambianţă	[°C]	-25...70				
Protectie		IP 67				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.1				
Mod de adresare extins		da				
Profil AS-i		S-7.A.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7				
Cod ID AS-i	[hex]	A.E				
Încărcare a biţilor de date		biţi de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	1	2	3	4
		Conector mama	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
		Ieşire	1	2	-	-
		Conector mama	I-1/2	I-3/4	-	-
		Pin	2	2	-	-
Date mecanice						
Greutate	[g]	107,4				
Tip montare		Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare	LED, verde			
		erori	LED, roşu			
		functie	LED, galben			
Accesorii						
Accesorii (op#ional)		Parte inferioară modul				
Observaţii						
Observaţii		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
		I-1/2, I-3/4				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare		1 buc.				

AC2502


Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Racord



Conector: M12