




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DI M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5205
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	240
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DI M12

Iesiri						
Model electric		AS-i				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C] -25...70				
Protecție		IP 67				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.1				
Adresare interfata AS-i		Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins		nu				
Profil AS-i		S-0.0.E				
Configurație I/O AS-i		[hex] 0				
Cod ID AS-i		[hex] 0.E				
Certificat AS-i		39101				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	1	2	3	4
		Conector mama	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Date mecanice						
Greutate		[g] 118,8				
Tip montare		Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Accesorii						
Accesorii (opțional)		Parte inferioară modul				
Observații						
Observații		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare		1 buc.				



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DI M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-
5	neocupat