




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5209  
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



| Date electrice                               |      |                                                           |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Tensiune de lucru                            | [V]  | 26,5...31,6 DC                                            |
| Curentul Max consumat din AS-i               | [mA] | 250                                                       |
| Curent total Max.                            | [A]  | 2                                                         |
| Watchdog integrat                            |      | da                                                        |
| Intrari / iesiri                             |      |                                                           |
| Numar de intrari si iesiri                   |      | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
| Intrări                                      |      |                                                           |
| Numar de intrari digitale                    |      | 4                                                         |
| Circuitul intrarilor digitale                |      | PNP                                                       |
| Alimentarea senzori intrari                  |      | AS-i                                                      |
| Tensiune de alimentare                       | [V]  | 18...30; (prin cablul plat)                               |
| Evaluarea maxima actuala a intrarilor        | [mA] | 200                                                       |
| Curent de intrare HIGH                       | [mA] | 6...10                                                    |
| Curent de intrare LOW                        | [mA] | 0...2                                                     |
| Nivel de comutare HIGH                       | [V]  | > 11                                                      |
| Intrarile digitale protejate la scurtcircuit |      | da                                                        |



## Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

| Iesiri                                 |                                                                                                                    |             |     |     |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|
| Model electric                         | AS-i                                                                                                               |             |     |     |     |
| Numar de iesiri digitale               | 4                                                                                                                  |             |     |     |     |
| Circuit                                | PNP                                                                                                                |             |     |     |     |
| Domeniu tensiune DC [V]                | 15...30; (conform PELV; prin cablul plat; tensiunea pentru cULus trebuie să fie conform "Limited Voltage/Current") |             |     |     |     |
| Max. Sarcina de curent per ieșire [mA] | 1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1); conform cULus: 700 mA)      |             |     |     |     |
| Testat pentru scurtcircuit             | da                                                                                                                 |             |     |     |     |
| Separat galvanic                       | da                                                                                                                 |             |     |     |     |
| Condițiile mediului                    |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Temperatură de ambianță [°C]           | -25...70                                                                                                           |             |     |     |     |
| Protectie                              | IP 67                                                                                                              |             |     |     |     |
| Teste / certificari                    |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Ecranare electromagnetică              | EN 50295                                                                                                           |             |     |     |     |
| Clasificare AS-i                       |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Versiune AS-i                          | 2.1                                                                                                                |             |     |     |     |
| Adresare interfata AS-i                | Posibilă adresarea IR                                                                                              |             |     |     |     |
| Mod de adresare extins                 | nu                                                                                                                 |             |     |     |     |
| Profil AS-i                            | S-7.0.E                                                                                                            |             |     |     |     |
| Configuratie I/O AS-i [hex]            | 7                                                                                                                  |             |     |     |     |
| Cod ID AS-i [hex]                      | 0.E                                                                                                                |             |     |     |     |
| Certificat AS-i                        | 39301                                                                                                              |             |     |     |     |
| Încărcare a biților de date            | biți de date                                                                                                       | D0          | D1  | D2  | D3  |
|                                        | Intrare                                                                                                            | 1           | 2   | 3   | 4   |
|                                        | Conector mama                                                                                                      | I-1         | I-2 | I-3 | I-4 |
|                                        | Pin                                                                                                                | 2+4         | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
|                                        | Ieșire                                                                                                             | 1           | 2   | 3   | 4   |
|                                        | Conector mama                                                                                                      | O-1         | O-2 | O-3 | O-4 |
|                                        | Pin                                                                                                                | 4           | 4   | 4   | 4   |
| Date mecanice                          |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Greutate [g]                           | 192                                                                                                                |             |     |     |     |
| Tip montare                            | Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E                                                                          |             |     |     |     |
| Materiale                              | PBT                                                                                                                |             |     |     |     |
| Afisaj / elemente de operare           |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Display                                | Operare                                                                                                            | LED, verde  |     |     |     |
|                                        | erori                                                                                                              | LED, roșu   |     |     |     |
|                                        | functie                                                                                                            | LED, galben |     |     |     |
| Accesorii                              |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Accesorii (opțional)                   | Parte inferioară modul                                                                                             |             |     |     |     |
| Observații                             |                                                                                                                    |             |     |     |     |
| Observații                             | Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic                                                                 |             |     |     |     |
|                                        | A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :                                       |             |     |     |     |
|                                        | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                                                                             |             |     |     |     |
|                                        | Conexiune electrica cu cablul AS-i.                                                                                |             |     |     |     |



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

**Conectare electrică**

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E:

Conector: M12; codificare: A



|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
|     | Intrări                                 |
| 1   | Alimentare senzor L+                    |
| 2+4 | Intrare date Punte interna de conectare |
| 3   | Alimentare senzor L-                    |
| 5   | neocupat                                |
|     | Iesiri                                  |
| 1   | neocupat                                |
| 2   | neocupat                                |
| 3   | Tensiune externă AUX -                  |
| 4   | ieşire de comutare +                    |
| 5   | neocupat                                |