




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



- 1 Câmp inscripționare  
2 Fixare adaptor infraroșu



| Aplicatie                                       |                                    |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Aplicatie                                       | montajul în câmp                   |                   |
| Date electrice                                  |                                    |                   |
| Tensiune de lucru                               | [V]                                | 26,5...31,6 DC    |
| Curentul Max consumat din AS-i                  | [mA]                               | 157               |
| Protectie la polaritate inversa                 |                                    | da                |
| Aimentare suplimentara de tensiune              | [V]                                | 24...30 DC; (AUX) |
| Aimentare suplimentara de tensiune              |                                    | optional          |
| Consumul maxim de curent din sursa suplimentară | [mA]                               | 550; (AUX)        |
| Intrari / iesiri                                |                                    |                   |
| Numar de intrari si iesiri                      | Numar de iesiri analogice: 4       |                   |
| Intrări                                         |                                    |                   |
| Precizia intrării analogice                     | [%]                                | 0,5               |
| Iesiri                                          |                                    |                   |
| Numar de iesiri analogice                       | 4; (connection of 2-wire actuator) |                   |
| Iesire analogica in tensiune                    | [V]                                | 0...10            |
| Min.Rezistena la sarcina                        | [Ω]                                | 1200              |
| Rezolu#ia ie#irii analogice                     | 16 (1 bit = 1 mV)                  |                   |
| Ie#iri de alimentare a actuatorelor             | AS-i / AUX                         |                   |



## Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

| Condițiile mediului                          |                 |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatură de ambianță                      | [°C]            | 0...70                                                    |
| Temperatura depozitare                       | [°C]            | -20...85                                                  |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului | [%]             | 90; (fara condensare)                                     |
| Înălțime deasupra nivelului mării Max.       | [m]             | 2000                                                      |
| Protecție                                    |                 | IP 67                                                     |
| Teste / certificări                          |                 |                                                           |
| Ecranare electromagnetică                    | EN 50295        |                                                           |
|                                              | EN 61000-6-4    | : 2001                                                    |
|                                              | EN 61000-6-2    | : 2001                                                    |
| MTTF                                         | [ani]           | 145                                                       |
| Clasificare AS-i                             |                 |                                                           |
| Adresare interfata AS-i                      |                 | Bucșă de adresare; Posibilă adresarea IR                  |
| AS-i master profile                          |                 | M3; M4                                                    |
| Profil AS-i                                  |                 | S-7.3.6                                                   |
| Configurație I/O AS-i                        | [hex]           | 7                                                         |
| Cod ID AS-i                                  | [hex]           | 3.6                                                       |
| Date mecanice                                |                 |                                                           |
| Greutate                                     | [g]             | 219,3                                                     |
| Tip montare                                  |                 | Interfață AS-i-la părțile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen |
| Materiale                                    |                 | PBT                                                       |
| Moment de strângere                          | [Nm]            | 0,6...0,8                                                 |
| Afisaj / elemente de operare                 |                 |                                                           |
| Display                                      | semnal analogic | LED, galben Canale AO1...AO4                              |
|                                              | Operare         | LED, verde AS-i, AUX                                      |
|                                              | erori           | LED, roșu                                                 |
| Conectare electrică                          |                 |                                                           |
| Conexiune modul                              |                 | Cablul plat                                               |
| Accesorii                                    |                 |                                                           |
| Accesorii (opțional)                         |                 | Parte inferioară modul                                    |
| Observații                                   |                 |                                                           |
| Unitate de ambalare                          |                 | 1 buc.                                                    |



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | AO+ ieşire analogică    |
| 2 | n.c.                    |
| 3 | AO- ieşire analogică 0V |
| 4 | n.c.                    |
| 5 | Teren de funcţionare    |