




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2516
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	15...57; (Alimentare externă)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	57; (cu alimentare externa: 27 mA)
Protectie la polaritate inversa	da
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	24 DC
Aimentare suplimentara de tensiune	optional
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 4
Intrări	
Alimentarea senzori intrari	AS-i/extern
Tensiune de alimentare [V]	24
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	500; (cu alimentare externa; cu alimentare externa: 100 mA)



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	nu	
Numar de intrari analogice	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Rezolutia intrarii analogice	16 (1 bit = 1 μA)	
Iesiri		
Model electric	AS-i	
Rezolu#ia ie#irii analogice	1 μA	
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
Clasificare AS-i		
Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare; Posibilă adresarea IR	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	3.E
Date mecanice		
Greutate	[g]	217,2
Tip montare	Interfață AS-i-la păr#ile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen	
Materiale	PBT; Etanșare: FKM; Șuruburi: O#el inox	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde Tensiune AS-i / 24 V AUX
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben Canale AI1...AI4
Accesorii		
Accesorii (op#ional)	Parte inferioară modul	
Observa#ii		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



1	Alimentare senzor +24V
2	AI + Intrare analogică
3	Alimentare senzor 0V
4	AI - Intrare analogică 0V
5	Teren de funcționare