




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

AnalogModule 1A0 ST

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2611

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	135

Iesiri

Model electric		AS-i
Domeniu tensiune DC	[V]	13...36; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	100
Testat pentru scurtcircuit		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protectie		IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295	
---------------------------	----------	--

Clasificare AS-i

Profil AS-i		S-7.1
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	1

Date mecanice


Tip montare	Montare șine portante și perete; Module înșirabile
-------------	--



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

AnalogModule 1A0 ST

Materiale	PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	functie	1 x LED, galben
		1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale cu surub:		
Racord		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare actuatori +24V
I-	Alimentare actuatori 0V
AA	ieșire analogică +
0V	ieșire analogică 0V